

Dokumentacja GPSR dla Kantary, kantary dla Hobby Horse, Smyczy, Obrożu, szelek z Materiału Hexa, artykuły z filamentu PLA

1. Wprowadzenie

- Nazwa producenta:

Stajnia Garyna & Sklep Top-fodder Patryk Wawrzyniak

- Adres producenta:

Jordanowo 147

66-200 Świebodzin

- Kontakt:

Nr. Telefonu - 725481025

Email – skleptopfodder@gmail.com

- Data sporządzenia dokumentacji:

20.03.2025 r

2. Opis Produktu

- Nazwa produktu:

Kantary, zgrzebła dla koni, kantary dla Hobby Horse, uwiązki dla Hobby Horse, wodze dla Hobby Horse, smycze, obroże, szelki, artykuły dla Hobby Horse

- Materiał taśmy:

wodoodporny materiał zwany Hexa (wykonany jest z dwóch materiałów, środek taśmy stanowi materiał PVC (polichlorku winylu), który pokryty jest termoplastycznym poliuretanem (TPU)) Dzięki TPU taśmy są odporne na wodę, chemikalia, pot, bakterie, promieniowanie UV i warunki atmosferyczne. Zwierzęta dobrze reagują na antybakteryjną powłokę taśmy. Zewnętrzna warstwa nie ulega ścieraniu, a jej właściwości pozostają niezmiennie niezależnie od temperatury. Taśma spełnia wymagania niezbędne do uzyskania certyfikatów REACH i ROHS.

Bezpieczeństwo zdrowotne taśmy zostało dokładnie przetestowane w akredytowanym laboratorium. Wyniki potwierdzają, że materiał taśmy nie zawiera żadnych szkodliwych substancji i jest bezpieczny nawet przy długotrwałym kontakcie ze skórą lub sierścią zwierząt. Szczegółowe informacje znajdziesz w oficjalnym raporcie bezpieczeństwa zdrowotnego https://www.pethardware.com/media/pdf/zdravotni_nezavadnost_vodeodolne_popruhy_EN.pdf

- Materiał filamentu:

Filament PLA do wydruku artykułów w 3D to jeden z najbezpieczniejszych filamentów, najczęściej na przykład używany w szkolnictwie. Sam PLA nie wytwarza żadnych niebezpiecznych związków.

Filament PLA (polilaktyd) to termoplastyczny poliestr wykonany z surowców odnawialnych, takich jak skrobia kukurydziana, trzcina cukrowa czy maniok. W przeciwieństwie do wielu innych plastików, PLA jest biodegradowalny, co czyni go bardziej przyjaznym dla środowiska. Dzięki swojej biodegradowalności, PLA jest również popularny w projektach ekologicznych i edukacyjnych. Proces biodegradacji i czas jego trwania jest w dużym stopniu zależny od środowiska. Krótko mówiąc, ciepło, wilgotność i mikroorganizmy to trzy elementy niezbędne do widocznej degradacji w ciągu jednego roku. Znacznie dłużej ulega degradacji w temperaturze pokojowej i pod ciśnieniem. W normalnym pomieszczeniu PLA wytrzyma wiele długich lat. Światło słoneczne nie przyspiesza biodegradacji (oprócz ciepła), a promieniowanie UV powoduje jedynie, że materiał traci kolor i błędnie, tak samo jak większość tworzyw sztucznych. PLA ulega biodegradacji, ponieważ jego pochodzenie jest naturalne, a mikroorganizmy mogą się nim żywić i przekształcać go w kompost.

Filament PLA jest bezpieczny do użycia w szkołach i domach, co czyni go idealnym materiałem do nauki druku 3D dla dzieci i początkujących.

Mimo wielu zalet, filament PLA ma również swoje wady. Jednym z głównych problemów jest jego niska odporność na temperaturę. Wydruki z PLA zaczynają się deformować już w temperaturze około 60°C, co ogranicza ich zastosowanie w środowiskach narażonych na wyższe temperatury.

Kolejną wadą PLA jest jego kruchość. W porównaniu do innych filamentów, takich jak ABS czy PETG, PLA jest mniej elastyczny i bardziej podatny na pękanie. To sprawia, że wydruki z PLA mogą nie być odpowiednie do zastosowań wymagających dużej wytrzymałości mechanicznej.

- Przeznaczenie materiałów:

Akcesoria dla zwierząt, w szczególności dla psów, kotów, koni

Akcesoria dla dzieci w wieku od 3-letnich lat i młodzieży- akcesoria używane do Hobby Horse

- Warianty:

Różne rozmiary i kolory

a) Kantary

Materiał:

Wykonane z wytrzymałego materiału hexa, który zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia. Wnętrze taśmy wykonane z mocnego polichlorku winylu (PVC). Dzięki TPU taśmy są odporne na wodę, chemikalia, pot, bakterie, promieniowanie UV i warunki atmosferyczne. Zwierzęta dobrze reagują na antybakteryjną powłokę taśmy. Zewnętrzna warstwa nie ulega ścieraniu, a jej właściwości pozostają niezmiennie niezależnie od temperatury. Taśma spełnia wymagania niezbędne do uzyskania certyfikatów REACH i ROHS.

Ogromną zaletą taśm wodoodpornych jest łatwa konserwacja – można je czyścić zwykłą wodą z mydłem. Pomimo swojej grubości taśma pozostaje miękka i elastyczna.

Regulacja:

Prosta regulacja, umożliwiająca idealne dopasowanie do różnych rozmiarów głowy zwierzęcia. Składa się z karabińczyka metalowego i klamry metalowej. Karabińczyki i klamry są zaprojektowane tak, aby wytrzymać trudne warunki, jednocześnie zapewniając komfort i bezpieczeństwo dla koni i ich opiekunów.

Nity kaletnicze do łączenia taśmy wykorzystane w produkcji kantarów zastępują szwy. Nitowanie uważane jest w kategoriach wytrzymałości za 100% połączenie. Nowe wykończenie powierzchni nitu (stal nierdzewna, beznikłowa obróbka powierzchniowa).

Demontaż nitu jest możliwy tylko przez zniszczenie łącznika (przez złamanie łba).

Kolory:

Dostępne w różnych kolorach (np. czarny, czerwony, niebieski, różowy, żółty, zielony, limonkowy i wiele innych), co pozwala na łatwe dopasowanie do stylu właściciela.

Zastosowanie:

Idealne do treningu i spacerów, zapewniając jednocześnie komfort i bezpieczeństwo.

Instrukcja obsługi:

Kantar to podstawowy element sprzętu jeździeckiego, który służy do prowadzenia i wiązania koni. Poniżej znajdziesz szczegółowe instrukcje dotyczące użytkowania kantarów dla konia:

1. Wybór odpowiedniego kantarów

Rozmiar: Upewnij się, że kantar jest odpowiedni do rozmiaru konia (np. kuc, koń średniej wielkości, koń duży).

Materiał: Kantary mogą być wykonane z różnych materiałów, takich jak nylon, skóra czy bawełna, materiał z taśmy wodoodpornej. Wybierz materiał, który będzie odpowiedni do warunków, w jakich będziesz używać kantarów.

Regulacja: Upewnij się, że kantar ma możliwość regulacji, co pozwoli na dopasowanie go do głowy konia.

2. Zakładanie kantarów

Przygotowanie: Upewnij się, że koń jest spokojny i stoi w bezpiecznym miejscu.

Zakładanie: Ustaw się z boku konia (nie przed koniem)

Poproś o lekkie obniżenie głowy i skierowanie jej do nas

Skontroluj wysokość głowy prawą ręką ułożoną na szyi

Przekładamy prawą rękę pod pyskiem i kładziemy ją na kości nosowej. Lewą ręką nakładamy nachrapnik na nos, przez uszy przełoż nagłówek i zapnij kantar. Następnie sprawdź czy nic się nie przekręciło. Upewnij się, że nie jest zbyt ciasny ani zbyt luźny. Nachrapnik powinien się znajdować na najtwardszej części nosa (średnio 4 palce od nozdrzy).

Prowadzenie: Kiedy prowadzisz konia, trzymaj uwiąz lub linkę w jednej ręce (preferowanej), a drugą ręką delikatnie kieruj koniem. Staraj się nie ciągnąć, tylko prowadzić go płynnie.

Bezpieczeństwo: Zawsze upewnij się, że koń jest związany w bezpiecznym miejscu, gdzie nie ma możliwości, aby mógł się zranić.

b) Smycze

Rodzaje:

Oferowane w różnych długościach (np. 1m, 1.5m, 2m, 3 m, 4m, 5m), co pozwala na wybór odpowiedniej długości w zależności od potrzeb.

Materiał:

Wykonane z wytrzymałego materiału hexa, który zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia. Wnętrze taśmy wykonane z mocnego polichlorku winylu (PVC). Dzięki TPU taśmy są odporne na wodę, chemikalia, pot, bakterie, promieniowanie UV i warunki atmosferyczne. Zwierzęta dobrze reagują na antybakteryjną powłokę taśmy. Zewnętrzna warstwa nie ulega ścieraniu, a jej właściwości pozostają niezmiennie niezależnie od temperatury. Taśma spełnia wymagania niezbędne do uzyskania certyfikatów REACH i ROHS.

Ogromną zaletą taśm wodoodpornych jest łatwa konserwacja – można je czyścić zwykłą wodą z mydłem. Pomimo swojej grubości taśma pozostaje miękka i elastyczna.

Sposób mocowania:

Wyposażone w solidny karabińczyk, który zapewnia pewne mocowanie do obroży lub kantara. Karabińczyki są zaprojektowane tak, aby wytrzymać trudne warunki, jednocześnie zapewniając komfort i bezpieczeństwo dla koni, psów i ich opiekunów.

Nity kaletnicze do łączenia taśmy wykorzystane w produkcji smyczy zastępują szwy. Nitowanie uważane jest w kategoriach wytrzymałości za 100% połączenie. Nowe wykończenie powierzchni nitu (stal nierdzewna, bezniklowa obróbka powierzchniowa).

Demontaż nitu jest możliwy tylko przez zniszczenie łącznika (przez złamanie łba).

Dodatkowo wykorzystane są metalowe ramki i półkółka ze stali nierdzewnej lub plastikowe.

Dodatkowe funkcje:

Smycze z funkcją wydłużania lub składania, co daje większą elastyczność podczas spacerów lub z tradycyjną rączką.

Rodzaje:

Smycze regulowane, przepinane, z rączką.

Produkt nie jest zabawką, przeznaczony dla dzieci powyżej 36 miesięcy.

Ostrzeżenie! Ryzyko uduszenia.

c) Obrożę

Materiał:

Wysokiej jakości hexa, odporny na warunki atmosferyczne i łatwy do czyszczenia. Zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia. Wnętrze taśmy wykonane z mocnego polichlorku winylu (PVC). Dzięki TPU taśmy są odporne na wodę, chemikalia, pot, bakterie, promieniowanie UV i warunki atmosferyczne. Zwierzęta dobrze reagują na antybakteryjną powłokę taśmy. Zewnętrzna warstwa nie ulega ścieraniu, a jej właściwości pozostają niezmiennie niezależnie od temperatury. Taśma spełnia wymagania niezbędne do uzyskania certyfikatów REACH i ROHS.

Ogromną zaletą taśm wodoodpornych jest łatwa konserwacja – można je czyścić zwykłą wodą z mydłem. Pomimo swojej grubości taśma pozostaje miękka i elastyczna.

Nity kaletnicze do łączenia taśmy wykorzystane w produkcji smyczy zastępują szwy. Nitowanie uważane jest w kategoriach wytrzymałości za 100% połączenie. Nowe wykończenie powierzchni nitu (stal nierdzewna, beznikłowa obróbka powierzchniowa).

Demontaż nitu jest możliwy tylko przez zniszczenie łącznika (przez złamanie łba).

Popularna klamra lub ramka do obroży dla psa spełnia dwie funkcje. Jej przedłużona część służy jako regulator, umożliwiając szybką i łatwą regulację długości obroży. Klamry zwiększają zarówno praktyczność, jak i estetykę obroży. W obrożach są stosowane klamry metalowe ze stali nierdzewnej lub niklowane jak i plastikowe. Klamry plastikowe idealnie dopasowują się do szyi i świetnie nadają się do obroży, które wytrzymują duże obciążenia. Metalowe klamry zatrzaskowe to popularny rodzaj zapięcia do obroży dla psów lub innych produktów. Klamry zatrzaskowe metalowe zapewniają wytrzymałość i niezawodność.

Wielkość:

Różne rozmiary, aby pasowały do psów różnych ras i wielkości.

Bezpieczeństwo:

Wyposażone w system szybkiego zapięcia, co ułatwia zakładanie i zdejmowanie.

Styl:

Możliwość personalizacji (np. imię psa, numer telefonu właściciela) na obroży.

Produkt nie jest zabawką, przeznaczony dla dzieci powyżej 36 miesięcy.

Ostrzeżenie! Ryzyko uduszenia.

d) Artykuły dla Hobby Horse – zestaw warzyw i owoców w pudełku

1. Opis produktu

Warzywa wykonane z PLA (kwasu polilaktycznego) to innowacyjny produkt stworzony z myślą o koniach hobby horse. Produkt ten ma na celu zapewnienie realistycznego doświadczenia zabawy, jednocześnie minimalizując wpływ na środowisko naturalne.

Filament PLA do wydruku artykułów w 3D. Filament PLA to jeden z najbezpieczniejszych filamentów, najczęściej na przykład używany w szkolnictwie. Sam PLA nie wytwarza żadnych niebezpiecznych związków. Filament PLA (polilaktyd) to termoplastyczny poliestr wykonany z surowców odnawialnych, takich jak skrobia kukurydziana, trzcina cukrowa czy maniok. W przeciwieństwie do wielu innych plastików, PLA jest biodegradowalny, co czyni go bardziej przyjaznym dla środowiska. Dzięki swojej biodegradowalności, PLA jest również popularny w projektach ekologicznych i edukacyjnych. Proces biodegradacji i czas jego trwania jest w dużym stopniu zależny od środowiska. Krótko mówiąc, ciepło, wilgotność i mikroorganizmy to trzy elementy niezbędne do widocznej degradacji w ciągu jednego roku. Znacznie dłużej ulega degradacji w temperaturze pokojowej i pod ciśnieniem. W normalnym pomieszczeniu PLA wytrzyma wiele długich lat. Światło słoneczne nie przyspiesza biodegradacji (oprócz ciepła), a promieniowanie UV powoduje jedynie, że materiał traci kolor i błędnienie, tak samo jak większość tworzyw sztucznych. PLA ulega biodegradacji, ponieważ jego pochodzenie jest naturalne, a mikroorganizmy mogą się nim żywić i przekształcać go w kompost.

Jest bezpieczny do użycia w szkołach i domach, co czyni go idealnym materiałem do nauki druku 3D dla dzieci i początkujących.

Mimo wielu zalet, filament PLA ma również swoje wady. Jednym z głównych problemów jest jego niska odporność na temperaturę. Wydruki z PLA zaczynają się deformować już w temperaturze około 60°C, co ogranicza ich zastosowanie w środowiskach narażonych na wyższe temperatury.

Kolejną wadą PLA jest jego kruchość. W porównaniu do innych filamentów, takich jak ABS czy PETG, PLA jest mniej elastyczny i bardziej podatny na pękanie. To sprawia, że wydruki z PLA mogą nie być odpowiednie do zastosowań wymagających dużej wytrzymałości mechanicznej.

Zagrożenia :

Zagrożenia związane z użytkowaniem to niewłaściwe użytkowanie produktu (np. używanie go w sposób niezgodny z przeznaczeniem) może prowadzić do uszkodzeń, które mogą stwarzać dodatkowe zagrożenia. PLA jest materiałem biodegradowalnym, ale nie jest przeznaczony do kontaktu z żywnością.

Zestaw warzyw nie nadaje się do spożycia przez ludzi i zwierzęta. W zestawie występują części małe (drobne) w związku z tym produkt nie nadaje się dla małych dzieci.

Ostrzeżenie! Ryzyko połknięcia, uduszenia!

Instrukcje dotyczące użytkowania:

Użycie dekoracyjne do Hobby Horse. Wykorzystuj warzywa jako elementy do zabawy – na przykład w tworzeniu historii czy scenariuszy, ale nie używaj ich w sposób, który mógłby uszkodzić Hobby Horse.

Sprawdzenie elementów: Upewnij się, że wszystkie warzywa są w komplecie i nie mają uszkodzeń. PLA jest materiałem biodegradowalnym, więc delikatnie obchodź się z elementami.

Po zakończonej zabawie, upewnij się, że warzywa są przechowywane w suchym miejscu, aby uniknąć ich uszkodzenia.

Czyszczenie i konserwacja: Jeśli warzywa były przechowywane w kurzu lub brudzie, umyj je delikatnie wodą z mydłem i osusz.

PLA może być wrażliwe na wysokie temperatury oraz wilgoć. Unikaj mycia elementów w gorącej wodzie lub umieszczania ich w zmywarce, co może prowadzić do deformacji.

Upewnij się, że zabawa jest dostosowana do wieku uczestników. Mniejsze dzieci mogą potrzebować nadzoru przy zabawie z drobnymi elementami.

Przechowywanie:

Przechowuj zestaw warzyw dla Hobby Horse w suchym i chłodnym miejscu, aby uniknąć degradacji materiału.

e) Zgrzebło, trymer dla koni

1. Opis produktu

Zgrzebło do wyczesywania podszerstka i usuwania brudu z konia.

Wykonany z PLA (kwasu polilaktycznego) to innowacyjny produkt stworzony z myślą o koniach. Produkt ten ma na celu oczyszczanie sierści konia, a szczególnie w okresie gdy następuje zmiana okrywy włosowej u zwierzęcia.

Filament PLA do wydruku artykułów w 3D. Filament PLA to jeden z najbezpieczniejszych filamentów, najczęściej na przykład używany w szkolnictwie. Sam PLA nie wytwarza żadnych niebezpiecznych związków. Filament PLA (polilaktyd) to termoplastyczny poliester wykonany z surowców odnawialnych, takich jak skrobia kukurydziana, trzcina cukrowa czy maniok. W przeciwieństwie do wielu innych plastików, PLA jest biodegradowalny, co czyni go bardziej przyjaznym dla środowiska. Dzięki swojej biodegradowalności, PLA jest również popularny w projektach ekologicznych i edukacyjnych. Proces biodegradacji i czas jego trwania jest w dużym stopniu zależny od środowiska. Krótko mówiąc, ciepło, wilgotność i mikroorganizmy to trzy elementy niezbędne do widocznej degradacji w ciągu jednego roku. Znacznie dłużej ulega degradacji w temperaturze pokojowej i pod ciśnieniem. W normalnym pomieszczeniu PLA wytrzyma wiele długich lat. Światło słoneczne nie przyspiesza biodegradacji (oprócz ciepła), a promieniowanie UV powoduje jedynie, że materiał traci kolor i błędnie, tak samo jak większość tworzyw sztucznych. PLA ulega biodegradacji, ponieważ jego pochodzenie jest naturalne, a mikroorganizmy mogą się nim żywić i przekształcać go w kompost.

Jest bezpieczny do użycia w szkołach i domach, co czyni go idealnym materiałem do nauki druku 3D dla dzieci i początkujących.

Mimo wielu zalet, filament PLA ma również swoje wady. Jednym z głównych problemów jest jego niska odporność na temperaturę. Wydruki z PLA zaczynają się deformować już w temperaturze około 60°C, co ogranicza ich zastosowanie w środowiskach narażonych na wyższe temperatury.

Kolejną wadą PLA jest jego kruchość. W porównaniu do innych filamentów, takich jak ABS czy PETG, PLA jest mniej elastyczny i bardziej podatny na pękanie. To sprawia, że wydruki z PLA mogą nie być odpowiednie do zastosowań wymagających dużej wytrzymałości mechanicznej.

Instrukcje dotyczące użytkowania:

Zgrzebło wyposażone jest w precyzyjnie dobrane ostrze o drobnych ząbkach. Nasze zgrzebła są zaprojektowane tak, by nie wyrządzić koniowi krzywdy. Wykonujemy nimi tylko podłużne, a nigdy okrężne ruchy. Nie czyścimy okolic, które mogłyby wyrządzić krzywdę zwierzęciu. Używaj lekkiego nacisku, aby nie podrażnić skóry konia. Unikaj wrażliwych miejsc, takich jak głowa i okolice oczu, aby uniknąć zranienia konia. Pamiętaj, aby zawsze zwracać uwagę na reakcje

konia i dostosować swoje działania do jego komfortu. Czyszczenie powinno odbywać się od głowy w stronę zadu, zgodnie z kierunkiem sierści. Większość sierści opada delikatnie na ziemię, co znacznie ogranicza ilość włosków przyczepionych do odzieży.

Nadmiar brudu lub sierści zgromadzony na ostrzu można usunąć jednym ruchem ręki.

Zagrożenia :

Zagrożenia związane z użytkowaniem to niewłaściwe użytkowanie produktu (np. używanie go w sposób niezgodny z przeznaczeniem) może prowadzić do uszkodzeń, które mogą stwarzać dodatkowe zagrożenia. PLA jest materiałem biodegradowalnym, ale nie jest przeznaczony do kontaktu z żywnością. Brzeszczot dobrany do zgrzebła posiada ostre ząbki, które mogą doprowadzić do uszkodzenia skóry zwierzęcia lub osoby czyszczącej.

Ostrzeżenie! Ryzyko uszkodzenia skóry!

Czyszczenie i konserwacja:

PLA może być wrażliwe na wysokie temperatury oraz wilgoć. Unikaj mycia elementów w gorącej wodzie lub umieszczania ich w zmywarce, co może prowadzić do deformacji. Ostrze zgrzebła wykonane ze stali narzędziowej. Stal narzędziowa charakteryzuje się wysoką twardością, odpornością na ścieranie oraz zdolnością do utrzymywania ostrości przez dłuższy czas.

Przechowywanie:

Przechowuj zgrzebła w suchym i chłodnym miejscu, aby uniknąć degradacji materiału.

Podsumowanie

Wszystkie warianty kantarów, smyczy i obroży, szelek z materiału wodoodpornego hexa są zaprojektowane z myślą o komforcie i bezpieczeństwie zwierząt, a także wygodzie właścicieli. Dzięki różnorodności kolorów i wzorów, każdy właściciel znajdzie coś odpowiedniego dla swojego pupila.

Kantary dla koni, smycze i obroże dla psów nie są zabawką.

Kantary, wodze, uwiązki dla koni Hobby Horse nie są zabawką.

Zestaw warzyw dla Hobby Horse przeznaczony jest dla dzieci powyżej 36 miesięcy.

Zgrzebło dla konia ze względu na ostrze przeznaczone jest dla dzieci powyżej 36 miesięcy (tylko i wyłącznie pod kontrolą osoby dorosłej). Zgrzebło nie jest zabawką.

Certyfikaty i atesty materiałów do produkcji kantarów, smyczy, obroży, asortymentu dla Hobby Horse

1)https://www.pethardware.com/media/pdf/zdravotni_nezavadnost_vodeodolne_popruhy_EN.pdf
taśma

